

Garant**Soft-Pad-sæt, 20 dele blød, 120×98×5 mm, Korn: 100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	557490 100
GTIN	4062406156015
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Soft-Pad med **trykfordelende** skumstofstruktur. Belagt med korund (A).

Belægning på 2 sider.

Forringet tilførsel af fremmedstoffer i emnets overflade takket være en binding uden opløsningsmidler.

Fordel:

- **Elastisk, ingen dannelse af knæk eller folder.**
- **Alle svampe er også egnede til vådslibning.**
- **Lav tendens til tilstopning, kan udvaskes.**

Anvendelse:

Finslibning af konturer, kanter og på vanskeligt tilgængelige steder, f.eks. forberedelse før lakering, rengøring. Våd- og tørslibning.

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	fin
Korn	100

Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Bredde	98 mm
Højde	5 mm
Længde	120 mm
Produktnavnsegenskab	120×98×5 mm
Produkttype	Slibesvamp

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		

