



High-performance-fræser MFH mini, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 20/4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221950 20/4
GTIN	4960664741267
Artikelklasse	250

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	4
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Skaft-Ø D _s h6	20 mm
Samlet længde L _{i alt}	130 mm
Skær-Ø D _c	20 mm
Ø D ₃	13 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	1 mm
Udhængslængde L ₁	50 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	38 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	33 mm
Rampingvinkel α _{maks}	1,52 grader
Ramplinglængde L for α _{maks}	11,3 mm
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------