

**High-performance-fræser MFH mini, med gevind, Ø D / antal skær Z: 20/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221960 20/3
GTIN	4960664741069
Artikelklasse	250

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$	1 mm
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Antal skær Z	3
Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	30 mm
Skær-Ø D_c	20 mm
Ø D_3	13 mm
Holdegevind M	M10
Indvendig køling	ja
Ramplinglængde L for α_{maks}	11,3 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	33 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	1,52 grader
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	38 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning

Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------