


LOGU 030310 ER-GM, CA6535, Type: S

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221976 S
GTIN	4960664741656
Artikelklasse	25A

Beskrivelse
Udførelse:

Dobbeltsidet vendeplatte med 4 skærekanter. Vendeplattens konvekse skærekantudførelse betyder, at skærekanten kan indføres blødt i materialet.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 1 \text{ mm}$.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,2 - 0,8 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: LOGU 030310 ER-GM

Type: S

Hjørneradius: 1 mm

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$: 1,6 mm

Teknisk beskrivelse

Type	S
ISO-kode, vendeskærsplatte	LOGU 030310 ER-GM
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	1,6 mm
Hjørneradius	1 mm

Type	CA6535
Skæremateriale	HM
Tilspænding f_z pr. tand	0,2 - 0,8 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning