

**CNMG 120408 Wiper, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250213 CA515
GTIN	4960664675456
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120408 Wiper CA515 Type: CA515

Spånbryder: WQ

Skæredybde a_p : 1 - 3,5 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,35 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 430 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1 - 3,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 430 m/min
Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o
Spånbryder	WQ
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning