

**CNMG 120416, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250216 CA515
GTIN	4960664675326
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120416 CA515 Type: CA515

Spånbryder: PS

Skæredybde a_p : 1 - 3,5 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,35 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 430 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	1,6 mm
Spånbryder	PS
Skæredybde a_p	1 - 3,5 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 430 m/min
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120416
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning