


CNMG 120412, Type: CA515

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250214 CA515
GTIN	4960664675319
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120412 CA515 Type: CA515

Spånbryder: PS

Skæredybde a_p : 1 - 3,5 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,35 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 430 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o
Hjørneradius	1,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 430 m/min
Spånbryder	PS
Skæredybde a_p	1 - 3,5 mm
Primær anvendelse	P
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning