

**CNMG 120416, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250373 CA515
GTIN	4960664675371
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CNMG 120416 CA515 Type: CA515

Spånbryder: PH

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 10 mm

Tilspænding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 430 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Hjørneradius	1,6 mm
Skæredybde $a_p$	1 - 10 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,25 - 0,8 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 430 m/min
Spånbryder	PH
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120416
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning