


TNMG 220408, Type: CA515

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251587 CA515
GTIN	4960664677719
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

TNMG 220408 CA515 Type: CA515

Spånbryder: PS

Skæredybde a_p : 1 - 4,5 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,6 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 435 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1 - 4,5 mm
Spånbryder	PS
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 435 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 220408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning