

HOLEX**Flapskive speed ZA, flad, Ø 115 mm, Korn: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	565294 40
GTIN	4062406159573
Artikelklasse	52M

Beskrivelse**Udførelse:**

- Førsteklasses zirkonkorund (ZA) giver høj slibeydelse.
 - Glasfiberskive giver optimalt pressetryk.
 - Universelt egnet til stål og INOX.
 - Bedste resultater på vinkelslibere i alle ydelsesklasser.
- speed** - flad lamelplacering giver **stor spånmængde** og lang standtid.

Anvendelse:

Præcis fasning, kantbearbejdning og fladeslibning.

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	115 mm
Formbeskrivelse	flad
Borings-Ø	22,23 mm
Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse	ZA

Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		