

**CCMT 09T302, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260194 CA515
GTIN	4960664674930
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CC.T 09T302 CA515 Type: CA515

Spånbryder: GK

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 3 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 110 - 380 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 380 m/min
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	GK
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm

Type	CA515
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning