



## Grovslibningsskive Silver, Skive-Øxskivebredde: 115X7mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	560453 115X7
GTIN	4054596443730
Artikelklasse	53M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Grovslibningsskive **Silver** med andel af **præcisionsformede keramik** til høj slibeprestation og lang levetid. Til **INOX og stål**.

#### Anvendelse:

Egnet til bortslibning og hårdt skærearbejde.

#### Specifikation:

**A36P-BF.**

### Teknisk beskrivelse

Skivebredde	7 mm
Skive-Ø	115 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Serie	SILVER
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

anbefalet angrebsvinkel	20-30 grader
optimeret til materiale	Stål
optimeret til materiale	INOX
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skrubslibeskive

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
tør	egnet		