

Garant GRIDLINE

**Vertikalskab, dybde 28G 4 gulvførte udtræk, Højde: 1000 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	971625 1000
GTIN	4062406165499
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vertikalskab i 30×28G med bundstyrede udtræk. Lågen kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. De varmforzinkede rammer i udtrækkene er i endefladerne forsynet med huller i 37 mm afstand, til montering af værktøjshylder, bæreskinner, bundbakker og hulplader.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, udtræk antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

**Bemærk:**

Ved udtræk med en bredde på 330 mm passer 2 holdere ved siden af hinanden. Vertikalskabe kan kun opstilles på **absolut vandrette gulve!**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 1000 mm

Bredde: 750 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 30

Dybde i G: 28

Skuffer med vertikaludtræk, bredde: 160 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skuffer med vertikaludtræk, bredde	160 mm
Dybde	700 mm
Vertikaludtræk, nyttebredde	153 mm
Bredde	750 mm
Vertikalt udtræk, nytte dybde	627 mm
Vægt	188 kg
Højde	1000 mm
Bredde i G	30
Dybde i G	28
Vertikalt udtræk, nyttehøjde	750 mm
Materialetykkelse	1,2 mm
Vertikaludtræk, bæreevne	600 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig	2400 kg
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	CNC-tunggodts-vertikalskab