

ROLLER**Kæderørsskruestik Anaconda WB, Spændvidde til rør op til: 6tommer****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 868650 6 |
| GTIN | 4044942127612 |
| Artikelklasse | 84B |

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust kæderørsskruestik til fastgørelse på en filebænk. Til nem, sikker opspænding af rør takket være specielt takkede, v-formede spændebakker og stabil spændekæde med hurtiglukning.

- **Stabil, vridningsstabil støbt konstruktion af grundpladen med integreret kæderørsskruestik, rørflade og bukkeanordning.**
- **Specielt takket og hærdet dobbelt spændebakke, der er let udskiftelig og prismeformet, sørger for sikker spænding af rørene.**
- **Spændekæde med stabile kædeled, let opspænding takket være hurtiglukning og trapezgevindspindel.**
- **Til fastgørelse på en filebænk – vær opmærksom på filebænkens bæreevne.**

Anvendelse:

Sikker spænding af rør mellem 1/8 tomme og 6 tommer (10 – 165 mm) og fuldmateriale.

Bemærk:

Justerbart materialestativ nr. 919904 og filebænke fra nr. 921001 finder du i kataloget med værkstedsindretning.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------|-------------|
| Spændvidde | 10 - 165 mm |
|------------|-------------|

| | |
|---------------------------|----------------|
| Spændvidde, rør fra – til | 1/8 - 6 tommer |
| Vægt | 21 kg |
| Produkttype | Rørskruestik |