

Garant GRIDLINE

ESD-bordplade, Dybde 750 mm, Pladelængde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972160 1000
GTIN	4062406166953
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Bæreplade af 50 mm **volumenledende** spånplade. Overbelægning af **ledende** HPL-laminat EGB 0,8 mm. Underside med kontramarch af hvidt laminatmateriale. Antistatisk 3 mm **ABS-limning hele vejen rundt.**

Bemærk:

Central boring til jordingsmodul nr. 972827 str.INT2W på undersiden af ESD-bordpladen. Skal bestilles separat.

ESD-arbejdspladen må kun bruges med ESD-foddele og ESD-knudeblik.

Teknisk beskrivelse

Jording	centralt, på undersiden af bordpladen
Belægning, bordplade	HPL belægningsmateriale ledende
Materiale, bordplade	Spånplade volumenledende
Længde	1000 mm
Farve overflade arbejdsplade	lysegrå RAL 7035
ESD-udstyr	ja
Tykkelse	51,6 mm
Belægning, tykkelse	0,8 mm
Pladelængde	1000 mm
volumenledende kerne	ja
Dæklag, ledende	ja
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD

Produktnavnsegenskab	Dybde 750 mm
Dybde	750 mm
Produkttype	Filebænk, bordplade