

Garant GRIDLINE

**ESD-kabinet 16G med skuffer, 12×20G, Højde kabinet mm/antal skuffer:
500/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972020 500/5
GTIN	4062406166922
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Anvendelse:

Skuffekabinet til individuel bestykning af ESD-Workstation nr. 972010 – 972015, højdejusterbar ESD-arbejdsplads nr. 972017 eller til ESD-filebænk nr. 972150 – 972195.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75; 75; 75; 75; 125

Lakering:

Korpus og skuffe lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.

Teknisk beskrivelse

Bredde	400 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm

Antal skuffer	5
Nyttehøjde	425 mm
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Dybde	650 mm
Vægt	60 kg
Højde	500 mm
Skuffer, nyttebredde i G	12
Nyttehøjde for skuffer	425 mm
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Skuffer, nyttedybde i G	20
Materialetykkelse	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Cylinderlås	Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

ESD-skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	972035 75
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	972035 125
ESD-kabinet 16G til selvbestykning med skuffer med hjul Højde, hus 500 mm	972032 500
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21