

Garant GRIDLINE

ESD-fodstykke, Højde: 800mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972180 800
GTIN	4062406166984
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet har brug for afstivningsvinkler nr. 972195 til stabilisering. Højden svarer til underkanten af arbejdspladen. Alle kunststofdele er ikke ESD-ledende. Jording via fodstykker ikke mulig.

Teknisk beskrivelse

Passer til pladedybde	750 mm
Højde	800 mm
Bredde	50 mm
Dybde	700 mm

Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1,5 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Støtteben