

Garant GRIDLINE

ESD-fodstykke inkl. manuel højdeindstilling, Højde: 900 mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972185 900
GTIN	4062406167455
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

Højdeindstilling 150 mm.**Lakering:**

Som standard lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret.**

Bemærk:

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet har brug for afstivningsvinkler nr. 972195 til stabilisering. Højden svarer til underkanten af arbejdspladen.

Alle kunststofdele er ikke ESD-ledende. Jording via fodstykker ikke mulig.

Elektrisk isolering: EGB/ESD

Højdeindstillingsområde: 900 - 1050 mm

Bredde: 50 mm

Dybde: 700 mm

Passer til pladedybde: 750 mm

Teknisk beskrivelse

Højdeindstillingsområde	900 - 1050 mm
Bredde	50 mm
Passer til pladedybde	750 mm
Dybde	700 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1,5 mm
Elektrisk isolering	EGB/ESD
Produkttype	Fodstykke, højdejusterbart, til filebænk