

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel Med ESD-belægning, Længde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972010 2000
GTIN	4062406167028
Artikelklasse	9GW

Beskrivelse**Udførelse:**

Workstation mLevel, ESD-ledende iht. DIN EN 61340-5-1, arbejdspladsen, som tilpasser sig efter dine behov. Klassisk manuel højdeindstilling i intervaller på 25 mm med fodstykket med fikseringsskruer. Skalering af den præcise arbejds højde på indersiden af bordet af hensyn til enkel betjening. **Antistatisk 3 mm ABS-limning hele vejen rundt**. Jordingspunkt centralt på undersiden af bordpladen. Ingen jording via fodstykker. **Med indvendigt liggende stålrør som forstærkningsprofil**.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) er ikke ESD-ledende.

Teknisk beskrivelse

Belægning, tykkelse	0,8 mm
Vægt	80 kg
Model	mLevel
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	nej
Bredde	2000 mm
Dybde	800 mm

Højdeindstilling, trinløs	nej
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	750 - 1000 mm
Farve overflade arbejdsplade	lysegrå RAL 7035
Princip for højdeindstilling	komplet opbygning
Materiale, bordplade	ESD-bordplade
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Belægning, bordplade	HPL belægningsmateriale ledende
Arbejdsplade, dybde	700 mm
Serie	Workstation
Arbejdsplade, tykkelse	40 mm
Højdeindstilling, arbejdsplads	750-1000 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Mekanisk
Pladetykkelse	40 mm
Højdeudligning	25 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Arbejdsbord