

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel+ Med ESD-belægning, Længde: 1000mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 972015 1000   |
| GTIN                | 4062406167066 |
| Artikelklasse       | 9GW           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Workstation eLevel+, ESD-ledende iht. DIN EN 61340-5-1.** Elektrisk trinløs højdeindstilling. Kan indstilles i højden med manuel knap. Ved betjening tilpasses **bordpladens** højde.

**Antistatisk 3 mm ABS-limning hele vejen rundt.** Centralt jordingspunkt på undersiden af ESD-bordpladen. Ingen jording via fodstykker.

**Bemærk:**

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) er ikke ESD-ledende.

- **Bemærk ved anvendelse af kabinetter til montering under bordpladen, at kabinettet ikke må overskride en maksimal højde på 500 mm.**
- **Advarsel! Anvend forskydelige plader nr. 972019 ved opstilling på række (fare for klemning).**

**Teknisk beskrivelse**

|   |               |
|---|---------------|
| Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til | 670 - 990 mm  |
| Bredde  | 1000 mm       |
| Vægt  | 78 kg         |
| Serie   | Workstation   |
| Materiale, bordplade                                      | ESD-bordplade |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Arbejdsplade, tykkelse   | 40 mm                           |
| Betjeningspanel med display og memoryfunktion                                | ja                              |
| Dybde  | 800 mm                          |
| Højdeindstilling, trinløs  | ja                              |
| Belægning, bordplade   | HPL belægningsmateriale ledende |
| Farve overflade arbejdsplade   | lysegrå RAL 7035                |
| Arbejdsplade, længde   | 1000 mm                         |
| Princip for højdeindstilling   | kun arbejdsplade                |
| Model  | eLevel+                         |
| Arbejdsplade, dybde  | 700 mm                          |
| Belægning, tykkelse  | 0,8 mm                          |
| Stiktype indgang   | F                               |
| Nominel spænding   | 250 V                           |
| Højdeindstilling, arbejdsplads   | 670 – 990 mm                    |
| Konstruktionsudførelse   | Stålrørskonstruktion            |
| Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 250 kg                          |
| Udførelse højdeindstilling   | Elektrisk                       |
| Pladetykkelse  | 40 mm                           |
| Højdeudligning   | 25 mm                           |
| elektrostatisk egenskab  | EGB/ESD                         |
| Produkttype  | Arbejdsbord                     |