


Garant GRIDLINE

ESD-bæresøjler, Højde: 962mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972080 962
GTIN	4062406167141
Artikelklasse	9GW

Beskrivelse**Udførelse:**

Af robust pladestål. Barrierefri arbejdsplade pga. manglende knudeplade. Ophængsslidser i intervaller på 50 mm op forside og gevindbøsninger på for- og indersiden til fastgørelse af yderligere moduler som hulplade, hylde etc. Bæresøjle med åbninger i siden til kabelgennemføring. Leveres parvist.

Passer til:

ESD-Workstation nr. 972010 – 972015, højdejusterbar ESD-arbejdsplads nr. 972017 og ESD-filebænk nr. 972150 – 972160. Hulvægge 2 x nr. 972100 hhv. nr. 972101.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende. Egnede til fastgørelse af bærearmskonsol.

Teknisk beskrivelse

Bredde	40 mm
Vægt	6 kg

Maks. bestykning med hulplade	2 × nr. 972100 hhv. nr. 972101
Serie	Workstation
Dybde	100 mm
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling i intervaller	50 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Stolpe