

Garant GRIDLINE

ESD-modul til energi og medier, Modultype: AIR/S**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972220 AIR/S
GTIN	4062406167905
Artikelklasse	9GW

Beskrivelse**Anvendelse:**

Efterfølgende findes beskrivelser af vores stikkontakter med den pågældende stiktype.

Anvendelse i andre lande kan ses ud fra stiktypen.

Tyskland / DE: Type F

Schweiz / CH: Type J

Italien / IT: Type L

Frankrig / FR: Type E

Tjekkiet / CZ: Type E

England / GB: Type G

Danmark / DK: Type K

USA / US: Type B

Passer til:

Nr. 972200 – 972203.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

- **Ved individuel bestyknning med moduler er det vigtigt, at det maksimale antal af medieskinnernes delingsenheder ikke overskrides.**
- **Artikel nr. 972220 str. US110V/1 og US110V/2 må kun monteres sammen med de følgende moduler: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.**

- **Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) er ikke ESD-ledende.**
- **Første tilslutning samt tilslutning af stik- og kontaktdele fra ledninger skal altid foretages af en elektriker.**

elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Inddelingsenhed: 1E

Beskrivelse: Enhåndsbetjent sikkerhedskobling; lynkobling indvendig diameter 7,2; tilslutningsgevind 3/8 tomme.

Udførelse: op til 16 bar

Teknisk beskrivelse

Inddelingsenhed	1E
Udførelse	op til 16 bar
Beskrivelse	Enhåndsbetjent sikkerhedskobling; lynkobling indvendig diameter 7,2; tilslutningsgevind 3/8 tomme.
Materialetykkelse	1,5 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Energimodul