

Garant GRIDLINE

ESD-hylde i pladestål, Passer til type: 1500**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972111 1500
GTIN	4062406167448
Artikelklasse	9GW

Beskrivelse**Udførelse:**

Af pladestål, med forhøjet kant på 3 sider. Med jordingskabel. Forsiden bukket nedad. Kan monteres med bukning nedad eller opad. **Indstillingsområde i dybden 110 mm.** Mulighed for at låse **vandret 90°** og **skrå 110°**.

Passer til :

Montering ved **ophængning** i bæresøjlerne og materialevogn (str. 1000).

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.

Elektrisk isolering: EGB/ESD

Nyttebredde: 1380 mm

Nyttedybde: 300 mm

Monteringshøjde: 80 mm

Dybdejusteringsområde: 110 mm

Teknisk beskrivelse

Dybdejusteringsområde	110 mm
Monteringshøjde	80 mm
Nyttebredde	1380 mm
Nyttedybde	300 mm
Hylde, udførelse	Standard
Materialetykkelse	1,5 mm

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	25 kg
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Hylde