

Garant GRIDLINE

**ESD-modul til energi og medier, Modultype: USB****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 972220 USB    |
| GTIN                | 4062406167882 |
| Artikelklasse       | 9GW           |

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Efterfølgende findes beskrivelser af vores stikkontakter med den pågældende stiktype. Anvendelse i andre lande kan ses ud fra stiktypen.

Tyskland / DE: Type F

Schweiz / CH: Type J

Italien / IT: Type L

Frankrig / FR: Type E

Tjekkiet / CZ: Type E

England / GB: Type G

Danmark / DK: Type K

USA / US: Type B

**Passer til:**

Nr. 972200 – 972203.

**Lakering:**

Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

**Bemærk:**

- Ved individuel bestykning med moduler er det vigtigt, at det maksimale antal medieskinnernes delingsenheder ikke overskrides.
- Artikel nr. 972220 str. US110V/1 og US110V/2 må kun monteres sammen med de følgende moduler: \_ON/OFF1, \_COVER, \_AIR/S, \_NET, \_USB, \_USB/5V, \_LINK.

- **Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) er ikke ESD-ledende.**
- **Første tilslutning samt tilslutning af stik- og kontaktdeler fra ledninger skal altid foretages af en elektriker.**

elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Inndelingsenhed: 1E

Beskrivelse: USB 2.0 High-speed-stikkontakt til tilslutning af perifere enheder til en computer.

Udelukkende til dataoverførsel. Uegnet til opladning.

Udførelse: 2× stiktype A

## Teknisk beskrivelse

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Beskrivelse             | USB 2.0 High-speed-stikkontakt til tilslutning af perifere enheder til en computer. Udelukkende til dataoverførsel. Uegnet til opladning. |
| Udførelse               | 2× stiktype A   |
| Inndelingsenhed         | 1E  |
| Materialetykkelse       | 1,5 mm  |
| elektrostatisk egenskab | EGB/ESD   |
| Produkttype             | Energimodul   |