

Garant GRIDLINE

**ESD-modul til energi og medier, Modultype: MCB/1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972220 MCB/1
GTIN	4062406167851
Artikelklasse	9GW

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Efterfølgende findes beskrivelser af vores stikkontakter med den pågældende stiktype. Anvendelse i andre lande kan ses ud fra stiktypen.

Tyskland / DE: Type F

Schweiz / CH: Type J

Italien / IT: Type L

Frankrig / FR: Type E

Tjekkiet / CZ: Type E

England / GB: Type G

Danmark / DK: Type K

USA / US: Type B

**Passer til:**

Nr. 972200 – 972203.

**Lakering:**

Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

**Bemærk:**

- **Ved individuel bestyknings med moduler er det vigtigt, at det maksimale antal af medieskinnernes delingsenheder ikke overskrides.**
- **Artikel nr. 972220 str. US110V/1 og US110V/2 må kun monteres sammen med de følgende moduler: \_ON/OFF1, \_COVER, \_AIR/S, \_NET, \_USB, \_USB/5V, \_LINK.**

- **Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) er ikke ESD-ledende.**
- **Første tilslutning samt tilslutning af stik- og kontaktdele fra ledninger skal altid foretages af en elektriker.**

elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Inndelingsenhed: 1E

Nominel spænding: 230 V

Målespænding: 230V / AC V

Målestrøm: 16 A

Beskrivelse: 1-polet effektafbryder, udløsningskarakteristik B, visning af koblingsstilling rød ON / grøn OFF

## Teknisk beskrivelse

Målestrøm	16 A
Beskrivelse	1-polet effektafbryder, udløsningskarakteristik B, visning af koblingsstilling rød ON / grøn OFF
Målespænding	230V / AC V
Nominel spænding	230 V
Inndelingsenhed	1E
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Strømtype	AC
Materialetykkelse	1,5 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Energimodul