

**Garant****ESD-arbejdsdrejestol, stofindtræk, med hjul, lav, Type: ESD****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972650 ESD
GTIN	4062406198169
Artikelklasse	91Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ergonomisk arbejdsdrejestol med synkronteknik. Sædepude og ryglæn af **ESD-ledende specialstof**. Forhindrer statisk opladning. Ledende 5-armet aluminiumsfodkryds. Høj sikkerhed som følge af brugen af et sæt på 5 ESD-hjul/-glidere.

Frirum til bevægelse af armene takket være højt og smalt ryglæn.

**Udførelse reklametekst:**

- **Ergonomisk, funktionelt design.**
- **Lordose-understøttelse.**
- **Synkronteknik.**
- **Frirum til bevægelse af armene takket være højt og smalt ryglæn.**
- **Femarmet aluminiumsfodkryds.**

**Anvendelse:**

Til sikkert og kontrolleret arbejde med ESD-følsomme komponenter og apparater. Forhindrer beskadigelse af elektroniske komponenter som følge af ukontrolleret elektrisk afladning.

**Norm:**

**Leitfähig nach** DIN 61340-5-1.

**Teknisk beskrivelse**

Ryglænsindstillingsområde	60 mm
Siddedybde	450 mm
Ryglænsøjde	600 mm
Farve, sædemateriale	antracit
Sædedybdeindstillingsområde	40 mm
Siddebredde	470 mm
Udførelse	med hjul
Bæreevne, stol	120 kg
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Højdeindstillingsområde	480 - 630 mm
Produkttype	Arbejdsdrejestol