

Garant GRIDLINE

**Skuffeindsats med værktøjsholdere, 26×24G, Til værktøjsskafter: C8****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 970705 C8     |
| GTIN                | 4062406180867 |
| Artikelklasse       | 9GK           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Pladestålhylde med værktøjsholdere i kunststof.

**Anvendelse:**

Til indlægning i skuffer.

**Lakering:**

Antracit RAL 7016 **pulverlakeret (ingen mulighed for speciel lakering).**

**Bemærk:**

VDI20-holdere passer også til Trumpf-stansetempel.

HSK-katalogstørrelser passer til værktøjsholdere form A, C, andre former fremgår af tabellen.

Skuffer, nytteflade i G: 26×24

Højde uden værktøjsholdere: 60 mm

Antal værktøjsholdere: 25

Akselafstand A: 126 mm

passer til skuffer, nyttebredde i G: 26

passer til skuffer, nyttedybde i G: 24

**Teknisk beskrivelse**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Akselafstand A                      | 126 mm |
| Højde uden værktøjsholdere          | 60 mm  |
| Antal værktøjsholdere               | 25     |
| passer til skuffer, nyttebredde i G | 26     |
| passer til skuffer, nyttedybde i G  | 24     |

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Skuffer, nytteflade i G | 26x24                              |
| Produktnavnsegenskab    | 26x24G                             |
| Produkttype             | Skuffeindsats til CNC-værktøjsskab |

---

## Tilbehør

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Kunststofindsats Type C8 | 947390 C8 |
|--------------------------|-----------|