

Garant GRIDLINE

Skuffeindsats med værktøjsholdere, 26×24G, Til værktøjsskafter: VDI40**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	970705 VDI40
GTIN	4062406180829
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Pladestålhylde med værktøjsholdere i kunststof.

Anvendelse:

Til indlægning i skuffer.

Lakering:

Antracit RAL 7016 **pulverlakeret (ingen mulighed for speciel lakering).**

Bemærk:

VDI20-holdere passer også til Trumpf-stansetempel.

HSK-katalogstørrelser passer til værktøjsholdere form A, C, andre former fremgår af tabellen.

Skuffer, nytteflade i G: 26×24

Højde uden værktøjsholdere: 60 mm

Antal værktøjsholdere: 52

Akselafstand A: 86 mm

passer til skuffer, nyttebredde i G: 26

passer til skuffer, nyttedybde i G: 24

Teknisk beskrivelse

Antal værktøjsholdere	52
Højde uden værktøjsholdere	60 mm
Akselafstand A	86 mm
passer til skuffer, nyttedybde i G	24
passer til skuffer, nyttebredde i G	26

Skuffer, nytteflade i G	26x24
Produktnavnsegenskab	26x24G
Produkttype	Skuffeindsats til CNC-værktøjsskab

Tilbehør

Kunststofindsats Type VDI40	947390 VDI40
-----------------------------	--------------