

Garant GRIDLINE

Skuffeindsats med værktøjsholdere, 26×24G, Til værktøjsskafter: HSK40**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 970705 HSK40 |
| GTIN | 4062406180874 |
| Artikelklasse | 9GK |

Beskrivelse**Udførelse:**

Pladestålhylde med værktøjsholdere i kunststof.

Anvendelse:

Til indlægning i skuffer.

Lakering:

Antracit RAL 7016 **pulverlakeret (ingen mulighed for speciel lakering).**

Bemærk:

VDI20-holdere passer også til Trumpf-stansetempel.

HSK-katalogstørrelser passer til værktøjsholdere form A, C, andre former fremgår af tabellen.

Skuffer, nytteflade i G: 26×24

Højde uden værktøjsholdere: 60 mm

Antal værktøjsholdere: 64

Akselafstand A: 78 mm

passer til skuffer, nyttebredde i G: 26

passer til skuffer, nyttedybde i G: 24

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Akselafstand A | 78 mm |
| Højde uden værktøjsholdere | 60 mm |
| Antal værktøjsholdere | 64 |
| passer til skuffer, nyttebredde i G | 26 |
| passer til skuffer, nyttedybde i G | 24 |

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Skuffer, nytteflade i G | 26x24 |
| Produktnavnsegenskab | 26x24G |
| Produkttype | Skuffeindsats til CNC-værktøjsskab |

Tilbehør

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Kunststofindsats Type HSK40 | 947390 HSK40 |
|-----------------------------|--------------|