

**KOMET® vendeskærsplatte, BK7935, Betegnelse, type W83: 13-210****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236553 13-210
GTIN	4047109258310
Artikelklasse	24Q

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbrøder.

**Bemærk:**

**Vejledende værdier vedrører KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!**

Type: Inox

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 050204

Tilspænding f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 050204
Betegnelse	13-210
Serie	KUB Quatron®
Antal skift/skær	4
Type	BK7935

Type	Inox
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring