

**KOMET® vendeskærsplatte, BK7935, Betegnelse, type W83: 39-210****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236553 39-210
GTIN	4047109258327
Artikelklasse	24Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbyrder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron® 235500 – 235505.

Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær! Kun til KUB Centron Powerline.

Type: Inox

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 110508

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,22 mm/o

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 110508
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,22 mm/o
Betegnelse	39-210
Type	BK7935
Type	Inox
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til boring