

**Garant****Trappestige med trappetrin i én side med GripStep, Antal trin inkl. platform: 4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	965901 4
GTIN	4045197742049
Artikelklasse	91B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Trin og vanger i aluminium, permanent trin-/vangeforbindelse, firedobbelt krave. Høj stabilitet vha. konisk konstruktion.

Med optimeret stigeled med stor anlægsflade, seksdobbelt sammennitning og kunststofbeskyttelseshætte.

80 mm brede trin med skridsikkert mønster.

EasyHandle Haptoprene®-greb med klemmemekanisme, skridsikre BalanceBase stigesko.

Inklusive **GripStep** trinbelægning.

Med opbevaringsbakke fremstillet af plast.

**Norm:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Lakering:**

Vanger anthracit RAL 7016 **pulverlakeret**.

**Teknisk beskrivelse**

Stigelængde	1,73 m
-------------	--------

Materiale	Aluminium
Sprosse-/trindybde	80 mm
Arbejdshøjde ca.	3 m
Trin, udførelse	Trin
Tilgængelighed	enkelt-sided
Nederste udvendig bredde	0,5 m
Vægt	6,6 kg
Vangehøjde	73 mm
Platformshøjde	0,93 m
Længde L	1,73 m
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9
Produkttype	Trappetige