

Garant**Trappestige med trappetrin i én side, Antal trin inkl. platform: 4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	965900 4
GTIN	4045197742018
Artikelklasse	91B

Beskrivelse**Udførelse:**

Trin og vanger i aluminium, permanent trin-/vangeforbindelse, firedobbelt krave. Høj stabilitet vha. konisk konstruktion.

Med optimeret stigeled med stor anlægsflade, seksdobbelt sammennitning og kunststofbeskyttelseshætte.

80 mm brede trin med skridsikkert mønster.

EasyHandle Haptoprene®-greb med klemmemekanisme, skridsikre BalanceBase stigesko.

Med opbevaringsbakke fremstillet af plast.

Norm:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lakering:

Vanger anthracit RAL 7016 **pulverlakeret.**

Teknisk beskrivelse

Trin, udførelse	Trin
Sprosse-/trindybde	80 mm

Vangehøjde	73 mm
Vægt	6,6 kg
Tilgængelighed	enkelt-sided
Materiale	Aluminium
Arbejdshøjde ca.	3 m
Platformshøjde	0,93 m
Nederste udvendig bredde	0,5 m
Stigelængde	1,73 m
Længde L	1,73 m
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9
Produkttype	Trappestige