

Garant**SOGX 070306, HB6715, Type: GG**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 234057 GG |
| GTIN | 4045197742353 |
| Artikelklasse | 21E |

Beskrivelse

Passer til:

GARANT Power Drill nr. 234000 – 234025.

Anbefaling:

Ved forboring med holder nr. 234015 og nr. 234025 reduceres tilspændingen til 70 %.

Bemærk:

Må ikke anvendes som indvendigt skær (til indvendigt skær kræves = skærematerialetype HB630).

Tilspænding f: 0,05 - 0,22 mm/o

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------------|
| Type | GG |
| Serie | Power Drill |
| Antal skift/skær | 4 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 070306 |
| Type | HB6715 |
| Skæremateriale | HM |

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Tilspænding f | 0,05 - 0,22 mm/o |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til boring |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| GG (G) | egnet | 200 m/min | K |
| tør | egnet | | |