

**Garant****SOGX 100408, HB6715, Type: GG**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	234077 GG
GTIN	4045197742391
Artikelklasse	21E

## Beskrivelse

**Passer til:**

GARANT Power Drill nr. 234000 – 234025.

**Anbefaling:**

Ved forboring med holder nr. 234015 og nr. 234025 reduceres tilspændingen til 70 %.

**Bemærk:**

Må ikke anvendes som indvendigt skær (til indvendigt skær kræves = skærematerialetype HB630).

Tilspænding f: 0,13 - 0,3 mm/o

## Teknisk beskrivelse

Type	GG
Serie	Power Drill
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 100408
Type	HB6715
Skæremateriale	HM

Tilspænding f	0,13 - 0,3 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
GG (G)	egnet	200 m/min	K
tør	egnet		