

Garant**SOGX 080407, HB6810, Type: ALU**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	234060 ALU
GTIN	4045197742360
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

Passer til:

GARANT Power Drill nr. 234000 – 234025.

Anbefaling:

Ved forboring med holder nr. 234015 og nr. 234025 reduceres tilspændingen til 70 %.

Tilspænding f: 0,08 - 0,21 mm/o

Teknisk beskrivelse

Type	ALU
Serie	Power Drill
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 080407
Type	HB6810
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,08 - 0,21 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	500 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	300 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	220 m/min	N
våd, maksimal	egnet		