

**Garant****SOGX 130511, HB6810, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234090 ALU
GTIN	4045197742421
Artikelklasse	21E

**Beskrivelse****Passer til:**

GARANT Power Drill nr. 234000 – 234025.

**Anbefaling:**

Ved forboring med holder nr. 234015 og nr. 234025 reduceres tilspændingen til 70 %.

Tilspænding f: 0,08 - 0,21 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Type	ALU
Serie	Power Drill
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 130511
Type	HB6810
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,08 - 0,21 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	egnet	500 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	300 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	220 m/min	N
våd, maksimal	egnet		