

**Garant****POMX 0704ZEER M, HB9525, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213125 ST900
GTIN	4045197743220
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Planskærlængde: 1,5 mm til høj overfladekvalitet.

**Bemærk:**

Vedledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 1,4 \text{ mm}$ .

Programmeringsradius ved  $a_{p \text{ maks.}}$ : 3,61 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	3,61 mm
Tilspænding $f_z$ pr. tand	1 mm
Type	ST900
Antal skift/skær	5
ISO-kode, vendeskærsplatte	POMX 0704ZEER M
Type	HB9525
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	420 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	400 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	380 m/min	P
tør	egnet		
Luft	egnet		