

**Fladespændepatron Form AD, BT 30 kort, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302595 10
GTIN	4250122697930
Artikelklasse	36E

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle skafter er brunerede.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Udragende længde, A-mål: 50 mm

Udvendig Ø D: 35 mm

Ekstra spændeskruer nr. 309900: 10

Teknisk beskrivelse

Ekstra spændeskruer nr. 309900	10
Udragende længde, A-mål	50 mm
Spænde-Ø D ₁	10 mm
Udvendig Ø D	35 mm
Adapter	BT 30 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2

Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 30	308780 30
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 30	308765 30
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 30	308785 30
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 30	308760 30
Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 10 mm	309900 10