

**Fladespændepatron Form AD, BT 30 kort, Spænde-Ø D1: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302595 18
GTIN	4250122697978
Artikelklasse	36E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle skafter er brunerede.

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Udragende længde, A-mål: 63 mm

Udvendig Ø D: 50 mm

Ekstra spændeskruer nr. 309900: 16

**Teknisk beskrivelse**

Ekstra spændeskruer nr. 309900	16
Udvendig Ø D	50 mm
Udragende længde, A-mål	63 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Adapter	BT 30 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2

Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

## Tilbehør

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 30	308765 30
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 30	308760 30
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 30	308780 30
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 30	308785 30
Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 16 mm	309900 16