



Skruestik til boremaskine, Kæbebredde A: 120mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	365055 120
GTIN	4062406188641
Artikelklasse	32D

Beskrivelse

Udførelse:

- Horisontal, vertikal og sideværts anvendelse.
- Solid og handy udførelse.
- Hærdede og slebne bakker.
- Samme samlede længde. (spindlen er forsænket i håndtaget!)
- Universel opspænding med langhuller.
- Bevægelig bakke, forskydes sidelæns.
- Fast spændebakke med tre vertikalprismer og én horisontalprisme.
- Med aftageligt håndsving.

Anvendelse:

Til hurtig opspænding af emner på boremaskiner.

Materiale:

Element af støbegods.

Nøjagtighed:

Inden for 0,20 mm.

Teknisk beskrivelse

Kæbehøjde C	39 mm
Spændeområde b	128 mm
Vægt	6,5 kg

Basisenhedslængde a	225 mm
Samlet højde c	67 mm
Produkttype	Skruestik til boremaskine

Tilbehør

Reservebakker, par (2 stk.) til håndskruestik til boremaskiner Til type 120	365046 120
---	------------