

**Garant****APMT 133504 ER, HB8630, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215392 INOX
GTIN	4045197746689
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p \text{ maks.}} = 6$  mm.

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,18 mm
Type	INOX
Hjørneradius	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 133504 ER
Type	HB8630
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		