

Garant**SOET 120504 PDER, HU7810, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214860 ALU
GTIN	4045197747945
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Hjørneradius: 0,4 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,2 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ALU
Tilspænding f_z pr. tand	0,2 mm
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOET 120504 PDER
Type	HU7810
Skæremateriale	HM

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	700 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	700 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	650 m/min	N
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		