

JEPSON POWER**Metal-rundsav, Type: 8320****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078234 8320
GTIN	4260052318508
Artikelklasse	07E

Beskrivelse**Udførelse:**

Effektive metalrundsav til sikker savning med få grater af profiler og rør af metal, ikke-jernholdigt metal, pladestål, metalplader og sandwichpaneler **uden gnistdannelse.**

- **Anvendelse af kølesmøremidler er ikke nødvendig.**
- **Efterbearbejdning ikke nødvendig.**
- **Lynhurtige snit.**

Metal-rundsav.

- **Præcis savklingeføring, lille gratdannelse.**
- **Robust anslagsplade.**

Metal-rundsav.

- **120 mm skæredybde på føringsskinne.**
- **Optimal til savning af sandwichpaneler, trapezplader, kabelkanaler, stålrør, jern- og ikke-jernholdige metaller, kompositmaterialer etc. op til en tykkelse på 12 mm.**
- **Lukket konstruktion forhindrer spånflugt til brugeren.**
- **Let magnesiumkonstruktion – kun 8,4 kg.**

Leveringsomfang:

Inklusive 1 x savklinge 84Z nr. 078242 str. 84.

Bemærk:

Føringsskinne til 078234 kan leveres på forespørgsel:

Føringsskinne 1400 mm til str. 8320

Føringsskinne 600-1200 mm til str. 8230.

Metalrundsav DRY MITER Cutter 9410ND til filigran savning i blødt og følsomt materiale kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Netfrekvens	50 Hz
Producentbetegnelse	8320
Maks. skæredybde 90°	120 mm
Savklinge-Ø	320 mm
Vægt	8,4 kg
maks. omdrejningstal	1700 min ⁻¹
Netspænding	230 V
Effektforbrug	1800 W
Energiforsyning	Med kabel
Emballage	Kuffert
Produkttype	Sav

Tilbehør

Monteringsstativ til nr. 078231 Type 600526	078238 600526
HM-rundsavsklinge Drytec® Ø 320×25,4 mm Antal tænder 84	078242 84
HM-rundsavsklinge Drytec® Ø 320×25,4 mm Antal tænder 72	078242 72