

Garant**Fræserhovedadapter cylindrisk, SK 40 A = 300, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301137 16
GTIN	4045197761712
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Mit RFID/balluffchip-boring.
- Forstørret kravestøtteflade.

Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.**Fordel:**

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af fremføringen!

Leveringsomfang:

Inklusive fræserspændeskruer og medbringersten.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Bemærk:

Yderligere størrelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Fræsedornslængde L ₄	17 mm
Udragende længde, A-mål	300 mm
Ø D ₂	38 mm
Adapter	SK 40 A = 300
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 8000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Fræserhovedadapter

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/301137-16>