


Garant**Fræsevendeplatte Ø 8 mm Highfeed, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212746 ALU
GTIN	4045197761828
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.

- Radius-, rundløbsnøjagtighed: $\pm 0,015$ mm.
- Skiftenøjagtighed fra plade til plade: $\pm 0,025$ mm.

Anvendelse:

Torus-platter „Highfeed“ til større tilspændinger.

Tilspænding f_z i stål < 1400 N/mm²: 0,4 mm

Type: HU7830

Teknisk beskrivelse

Type	ALU
Type	HU7830
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	0,4 mm
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks}}$.	1 mm

Tilspænding f_z i aluminium, med korte spåner	0,3 mm
Tilspænding f_z i stål < 1400 N/mm ²	0,4 mm
Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning