

**Garant****Krympepatron, SK 30 kort, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302225 6
GTIN	2050001838940
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID / balluffchip-boring.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Udvendig Ø D	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Adapter	SK 30 kort
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 30	308785 30
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingskrue, med kølekanalboringer Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 30	308610 30
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308760 30
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308765 30
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
	302412 16/6

Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingsskrue  
Ø d / Ø D1 16/6 mm

---