

**Garant****Slank hydraulisk ekspansionspatron, HSK-A 63 A = 120, Spænde-Ø D1: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307533 5
GTIN	4045197762214
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Ekstrem slank konstruktion (3°-kontur).**
- **Med RFID-/balluff-chip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling mulig.**
- **Skafter slebne efter hærkning.**
- **Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.**

**Fordel:**

- **Temperaturbestandig gennem komplet lukket system, dvs. ingen loddede trykkamre.**
- **Ideelle dæmpningsegenskaber.**
- **Momenter overføres optimalt, hvilket garanterer processikkerheden.**

**Anvendelse:**

Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.

**Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.**

Til boring, rivning og fræsning

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

**Leveringsomfang:**

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

**Specialtilbehør:**

Reduktionspatroner nr. 302135 – 302165.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	50 mm
Udragende længde, A-mål	120 mm

L <sub>2</sub>	73 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	5 mm
Ø D <sub>3</sub>	18,7 mm
Ø D <sub>2</sub>	11 mm
Adapter	HSK-A 63 A = 120
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Hydraulisk spændepatron