

Garant**Vendeplatte til gravering, HU7805, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217210 ALU
GTIN	4045197762139
Artikelklasse	21Y

Beskrivelse

Vendeplatte til gravering ALU Tilspænding f: 0,005 - 0,03 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ALU
Tilspænding f	0,005 - 0,03 mm
Skæremateriale	HM
Type	HU7805
Spidsvinkel	45 grader
Hjørneradius R _e	0,08 mm
Ansatslængde b	0,4 mm
t _{maks}	2 mm
W _{maks}	2,06 mm
Produkttype	Vendskærsplatter til gravering

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	180 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	100 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		