

Garant**Borestang, højre, Skaft-Ø DS: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273914 32
GTIN	4045197763143
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Bemærk:**

Til **højre holdere** skal du anvende **højre platter**, til **venstre holdere** skal du anvende **venstre platter**.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	279815 13
Midterforskydning L ₃	23 mm
Pladehøjde L ₂	15 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	40 mm
Samlet længde L	250 mm
Skaft-Ø D _s	32 mm
Indsatstype	højre
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Klemmeskrue Type 13	279815 13

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500